



HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123


Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V	Full EOC	872790088695500
Line Frequency	50 Hz	Código de pedido	88695500
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código 12NC	913700277226
Cableado		Cantidad por paquete	1
Tipo de conector	Tornillo	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881540
Aprobación y aplicación		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC	Embalaje con código EAN/UPC	8727900886955
Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123		

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	123,0 mm	98,0 mm	61,0 mm
BC1-123					

