




HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON


Dane produktu

Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V (domyślne) lub 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123

Pełna nazwa produktu	BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123
Full EOC	872790088695500
Kod zamówienia	88695500
Materiał Nr (12NC)	913700277226
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500881540
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8727900886955

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	123,0 mm	98,0 mm	61,0 mm
BC1-123					

