



Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

Nom de produit complet	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134
Code EOC	872790088698600
Code de commande	88698600
Code 12NC	913700277426
Code de commande local	BSN150K407ITS
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881557
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900886986

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

