



HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

Impregnált elektromágneses réz előtétetek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóval történő használathoz

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alapértelmezett) vagy 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz

Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

Teljes terméknev	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134
Full EOC	872790088698600
Rendelési kód	88698600
Cikkszám (12NC)	913700277426
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881557
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8727900886986

HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

