




HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160

Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V (výchozí) nebo 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160

Celý název výrobku	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160
Full EOC	872790088702000
Objednací kód	88702000
Číslo materiálu (12NC)	913700277626
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881564
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8727900887020

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

