




HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/ HP

BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160


Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	
Τάση εισόδου	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V	Full EOC	872790088702000
Line Frequency	50 Hz	Κωδικός παραγγελίας	88702000
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Αρ. υλικού (12NC)	913700277626
Καλωδίωση		Τοπικός κωδικός	BSN250K407
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Έγκριση και Εφαρμογή		EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881564
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC	Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Στοιχεία προϊόντος		EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900887020
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160		

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

