




Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160

Nom de produit complet	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160
Code EOC	872790088702000
Code de commande	88702000
Code 12NC	913700277626
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881564
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900887020

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

