




HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160

Balastros em cobre electromagnéticos impregnados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON


Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	230 V (padrão) ou 240 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160

Nome do produto completo	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160
Código do produto completo	872790088702000
Código de encomenda	88702000
N.º material (12NC)	913700277626
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500881564
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8727900887020

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

