




HID-Basic BSN/BMH MK4

полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160


Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики		Полное название продукта	
Входное напряжение	230 В (по умолчанию) или 240 В Вт	Полный код продукта	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160
Частота сети	50 Hz	Код заказа	872790088702000
Входная частота	50 Hz	Материал № (12NC)	913700277626
Проводка		Нумератор — количество на упаковку	913700277626
Тип соединения	Винт	EAN/UPC — продукт/короб	1
Соответствие требованиям и область применения		Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC	EAN/UPC — короб	8727900887020
Данные об изделии			
Название продукта для заказа	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160		

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

