



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Forkobling i impregnert elektromagnetisk koppler for bruk med en ekstern semiparallell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Fullstendig produktnavn	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Full EOC	872790088704400
Lokal kodebeskrivelse	3584819
Bestillingskode	88704400
Materialenr. (12NC)	913700277826
Lokal bestillingskode	3584819
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881571
SAP-teller – pakker per utvendige	2
EAN/UPC – boks	8727900887044

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

