



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Impregnerade elektromagnetiska driftdon i koppar för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- och SON-ljuskällor


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Fullständigt produktnamn	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Full EOC	872790088704400
Beskrivning av lokal kod	7901386
Beställningsnummer	88704400
Materialnummer (12NC)	913700277826
Lokal kod	7901386
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500881571
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
EAN/UPC - Hölje	8727900887044

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

