



HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Impregnované elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití ve světelných zdrojích HPL, HPI (Plus) a SON-H


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V (výchozí) nebo 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Celý název výrobku	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134
Full EOC	872790088701300
Objednací kód	88701300
Číslo materiálu (12NC)	913700278026
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881588
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8727900887013

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

