



# HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

## BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Forkobling i impregneret elektromagnetisk kopper/jern for HPL-, HPI (Plus)- og SON-H-lamper


### Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Fullstendig produktnavn	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134
Full EOC	872790088701300
Lokal kodebeskrivelse	3584818
Bestillingskode	88701300
Materialenr. (12NC)	913700278026
Lokal bestillingskode	3584818
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881588
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8727900887013

## HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

### Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

