



# HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

## BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160


Impregnované elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití ve světelných zdrojích HPL, HPI (Plus) a SON-H

### Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Celý název výrobku	
Vstupní napětí	230 V (výchozí) nebo 240 V	Full EOC	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Frekvence sítě	50 Hz	Objednací kód	872790088703700
Vstupní frekvence	50 Hz	Číslo materiálu (12NC)	88703700
Prodrátování		Číslování SAP – počet v balení	913700278226
Typ konektoru	Šroubové	Číslování SAP – výrobek/pouzdro	1
Certifikace a použití		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881595
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC	Číslování SAP – balení v krabici	6
Označení a balení		Pouzdro – EAN/UPC	8727900887037
Objednací název produktu	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160		

## HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

### Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

