



MK4-Vorschaltgeräte für HPL/HPI

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BHL MK4 sind für die Verwendung in HPL-, HPI (Plus)- und SON-H-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V (Standard) oder 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160

Gesamtbezeichnung des Produkts	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Gesamt-Produktcode	872790088703700
Bestellcode	88703700
Material-Nr. (12NC)	913700278226
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500881595
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8727900887037

MK4-Vorschaltgeräte für HPL/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6.2 mm	65.0 mm	160.0 mm	139.0 mm	76.0 mm
BC2-160					

