



HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V (domyślne) lub 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160

Pełna nazwa produktu	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Full EOC	872790088703700
Kod zamówienia	88703700
Materiał Nr (12NC)	913700278226
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500881595
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8727900887037

HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

