



# HID-Basic BHL MK4 для HPL/HPI

## BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160


Электромагнитный медно-железный ПРА для ламп HPL, HPI (Plus) и SON-H

### Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики		Полное название продукта	
Входное напряжение	230 В (по умолчанию) или 240 В Вт	Полный код продукта	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160
Частота сети	50 Hz	Код заказа	872790088703700
Входная частота	50 Hz	Материал № (12NC)	913700278226
Проводка		Нумератор — количество на упаковку	1
Тип соединения	Винт	EAN/UPC — продукт/короб	8711500881595
Соответствие требованиям и область применения		Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC	EAN/UPC — короб	8727900887037
Данные об изделии			
Название продукта для заказа	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160		

## HID-Basic BHL MK4 для HPL/HPI

### Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 мм	65,0 мм	160,0 мм	139,0 мм	76,0 мм
BC2-160					

