



HID-Basic BHL MK4 för HPL/HPI

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för HPL-, HPI Plus- och SON-H-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz

Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160

Fullständigt produktnamn	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Full EOC	872790088703700
Beskrivning av lokal kod	7901389
Beställningsnummer	88703700
Materialnummer (12NC)	913700278226
Lokal kod	7901389
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500881595
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8727900887037

HID-Basic BHL MK4 för HPL/HPI

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

