



# HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-hez

## BHL 80/125 K407 230/240V 50Hz BC1-118

Impregnált elektromágneses réz/vas előtéték a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz


### Termék adatok

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Működtetés és elektronika</b>            |                                       |
| Bemeneti feszültség                         | 230 V (alapértelmezett) vagy 240 V    |
| Hálózati frekvencia                         | 50 Hz                                 |
| Bemeneti frekvencia                         | 50 Hz                                 |
| <b>Kábelezés</b>                            |                                       |
| Csatlakozó típusa                           | Csavar                                |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |                                       |
| Jóváhagyási jelzések                        | CE jelölés ENEC tanúsítvány           |
| <b>Termékadatok</b>                         |                                       |
| A termék megrendelési neve                  | BHL 80/125 K407 230/240V 50Hz BC1-118 |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Teljes terméknév                    | BHL 80/125 K407 230/240V 50Hz BC1-118 |
| Full EOC                            | 872790094013800                       |
| Rendelési kód                       | 94013800                              |
| Cikkszám (12NC)                     | 913700280226                          |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                     |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8727900940138                         |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 6                                     |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8727900940145                         |

## HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-hez

### Méretezett rajza



| Product                       | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      |
|-------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| BHL 80/125 K407 230/240V 50Hz | 6,2 mm | 52,0 mm | 118,0 mm | 94,0 mm | 61,0 mm |
| BC1-118                       |        |         |          |         |         |

