



HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118


Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V	Full EOC	872790094027500
Line Frequency	50 Hz	Código de pedido	94027500
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código 12NC	913700280926
Cableado		Cantidad por paquete	1
Tipo de conector	Tornillo	EAN/UPC - Producto/Caja	8727900940275
Aprobación y aplicación		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Marcas de conformidad	Certificado CE	Embalaje con código EAN/UPC	8727900940282
Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118		

HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	98,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

