




Controlador Lámparas de Sodio Blanco

BSL 100 K307 230/240V 50Hz BC1-123

Unidad de control electrónica CSLS para balastos electromagnéticos impregnados (HID "BASIC") o encapsulados (HID "Heavy Duty")

Advertencias y seguridad

- Idoneidad climática para CSLS e HID BASIC: limitada a instalaciones integradas en condiciones normales
- Idoneidad climática para CSLS e HID Heavy Duty: uso en luminarias en condiciones de humedad (no es resistente al goteo)


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Cableado	
Tipo de conector	Tornillo
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BSL 100 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118

Nombre completo del producto	BSL 100 K307 230/240V 50Hz BC1-123
Full EOC	872790094058900
Código de pedido	94058900
Código 12NC	913700281126
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900940589
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8727900940596

Controlador Lámparas de Sodio Blanco

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSL 100 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118	6,2 mm	52,0 mm	123,0 mm	98,0 mm	61,0 mm

