



# Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

## BSL 100 K307 230/240V 50Hz BC1-123

Unité de contrôle électronique CSLS avec ballasts électromagnétiques imprégnés (HID 'BASIC' ) ou encapsulés (HID 'Heavy Duty' )

### Mises en garde et sécurité


- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

### Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Nom de produit complet	BSL 100 K307 230/240V 50Hz BC1-123
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	872790094058900
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	94058900
Câblage		Code 12NC	913700281126
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8727900940589
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8727900940596
Nom du produit de la commande	BSL 100 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118		

## Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSL 100 K307-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	123,0 mm	98,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

