




HID-CSLS Μονάδα Ελέγχου για Λαμπτήρες SDW

BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118

CSLS electronic control unit with impregnated (HID 'BASIC') or encapsulated (HID 'Heavy Duty') electromagnetic ballasts

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118
Τάση εισόδου	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V	Full EOC	872790094039800
Line Frequency	50 Hz	Κωδικός παραγγελίας	94039800
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Αρ. υλικού (12NC)	913700281426
Καλωδίωση		Τοπικός κωδικός	BLS50/K307TS
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Έγκριση και Εφαρμογή		EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900940398
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC	Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Στοιχεία προϊόντος		EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900940404
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118		

HID-CSLS Μονάδα Ελέγχου για Λαμπτήρες SDW

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

