




Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118

Unité de contrôle électronique CSLS avec ballasts électromagnétiques imprégnés (HID 'BASIC') ou encapsulés (HID 'Heavy Duty')

Mises en garde et sécurité


- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Code EOC	BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118 872790094039800
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	94039800
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700281426
Câblage		Quantité par pack	1
Type de connecteur	Vis	Code EAN – Produit/Boîte	8727900940398
Approbation et application		Conditionnement par carton	6
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Codes EAN/UPC – Boîte	8727900940404
Données du produit			
Nom du produit de la commande	BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118		

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

