




Előtétek SDW-T fényforrásokhoz

BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118

Elektronikus gyújtó HID 'BASIC' vagy HID 'Heavy Duty' elektromágneses előtétekkel
SDW-T fényforrásokhoz

Figyelmeztetések és biztonság

- Klimatikus alkalmazás:
- CSLS + HID "BASIC": csak normál körülmények között építhető be
- CSLS + HID "Heavy Duty": nedves viszonyokhoz alkalmas lámpatestekben használható (nem védett csepegő víz ellen)

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alapértelmezett) vagy 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz

Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118

Teljes terméknév	BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118
Full EOC	872790094039800
Rendelési kód	94039800
Cikkszám (12NC)	913700281426
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900940398
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900940404

Előtétek SDW-T fényforrásokhoz

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

