

# HID-CSLS Unità di controllo per SDW

## BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118

unità di controllo elettronico CSLS per lampade SDW-T con reattori elettromagnetici impregnati (HID "BASIC") o incapsulati (HID "Heavy Duty")

### Warnings and safety


- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

### Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	
Tensione in ingresso	230 V (predefinito) o 240 V	Full EOC	872790094039800
Frequenza di linea	50 Hz	Codice d'ordine	94039800
Frequenza di ingresso	50 Hz	Codice materiale (12NC)	913700281426
Cablaggio		Codice locale	BSL50K307
Tipo connettore	Vite	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Approvazione e applicazione		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900940398
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Dati del prodotto		EAN/UPC - Case	8727900940404
Nome prodotto ordine	BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118		

## HID-CSLS Unità di controllo per SDW

### Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

