




# HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

## BSN 400 K302-I 230V 50Hz BC3-166

Impregnált elektromágneses réz előtétetek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóval történő használathoz

### Termék adatok

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Működtetés és elektronika</b> |       |
| Bemeneti feszültség              | 230 V |
| Hálózati frekvencia              | 50 Hz |
| Bemeneti frekvencia              | 50 Hz |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Kábelezés</b>  |        |
| Csatlakozó típusa | Csavar |


|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |                             |
| Jóváhagyási jelzések                        | CE jelölés ENEC tanúsítvány |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Termékadatok</b>        |                                  |
| A termék megrendelési neve | BSN 400 K302-I 230V 50Hz BC3-166 |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Teljes terméknev                    | BSN 400 K302-I 230V 50Hz BC3-166 |
| Full EOC                            | 872790094088600                  |
| Rendelési kód                       | 94088600                         |
| Cikkszám (12NC)                     | 913700281926                     |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8727900940886                    |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 2                                |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8727900940893                    |

HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

Méretezett rajza



| Product                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|--------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BSN 400 K302-I 230V 50Hz | 6,3 mm | 83,0 mm | 166,0 mm | 144,0 mm | 97,0 mm |
| BC3-166                  |        |         |          |          |         |

