

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K302-I 230V 50Hz BC2-151

Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON


Datos del producto

| Operativos y eléctricos | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tensión de entrada | 230 V |
| Line Frequency | 50 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Cableado | |
| Tipo de conector | Tornillo |
| Aprobación y aplicación | |
| Marcas de conformidad | Certificado CE Certificado ENEC |
| Datos de producto | |
| Nombre de producto del pedido | BSN 250 K302-I 230V 50Hz BC2-151 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Nombre completo del producto | BSN 250 K302-I 230V 50Hz BC2-151 |
| Full EOC | 872790094080000 |
| Código de pedido | 94080000 |
| Código 12NC | 913700283126 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8727900940800 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 6 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8727900940817 |

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI

Plano de dimensiones



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BSN 250 K302-I 230V 50Hz BC2-151 | 6,2 mm | 65,0 mm | 157,0 mm | 129,0 mm | 76,0 mm |

