



HID-Basic BHL for HPL/HPI

BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126

Impregnované elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití ve světelných zdrojích HPL, HPI (Plus) a SON-H


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	BHL 250 K202-A2 230V 50Hz BC2-126

Celý název výrobku	BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126
Full EOC	872790094064000
Objednací kód	94064000
Číslo materiálu (12NC)	913700283226
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900940640
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8727900940657

HID-Basic BHL for HPL/HPI

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K202-A2 230V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	126,0 mm	104,0 mm	76,0 mm
BC2-126					

