



Vorschaltgeräte für HPL/HPI

BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126

Die imprägnierte elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BHL sind für die Verwendung in HPL-, HPI (Plus)- und SON-H-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	872790094064000
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	94064000
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	913700283226
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	1
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900940640
Genehmigung und Anwendung		Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat	EAN Umverpackung	8727900940657
Produktdaten			
Bestell-Produktname	BHL 250 K202-A2 230V 50Hz BC2-126		

Vorschaltgeräte für HPL/HPI

Abmessungsskizzen

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K202-A2 230V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	126,0 mm	104,0 mm	76,0 mm
BC2-126					

