



# HID-Basic BHL for HPL/HPI

## BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126

Reattori elettromagnetici impregnati in rame per lampade HPL, HPI (Plus) e SON-H


### Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BHL 250 K202-A2 230V 50Hz BC2-126

Nome completo prodotto	BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126
Full EOC	872790094064000
Codice d'ordine	94064000
Codice materiale (12NC)	913700283226
Codice locale	BHL250K202
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900940640
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8727900940657

## HID-Basic BHL for HPL/HPI

### Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K202-A2 230V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	126,0 mm	104,0 mm	76,0 mm
BC2-126					

