



HID - Basic BHL για HPL/HPI

BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες HPL, HPI (Plus) και SON-H


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151

Πλήρες όνομα προϊόντος	BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151
Full EOC	872790094076300
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BHL400K202
Κωδικός παραγωγής	94076300
Αρ. υλικού (12NC)	913700284626
Τοπικός κωδικός	BHL400K202
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900940763
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900940770

HID - Basic BHL για HPL/HPI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K202-A2 230V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	150,0 mm	129,0 mm	76,0 mm
BC2-151					

