



HID Basic BHL para HPL/HPI

BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118


Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados para lámparas HPL, HPI (Plus) y SON-H

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	
Tensión de entrada	230 V	Full EOC	872790094003900
Line Frequency	50 Hz	Código de pedido	94003900
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código 12NC	913700285926
Cableado		Cantidad por paquete	1
Tipo de conector	Tornillo	EAN/UPC - Producto/Caja	8727900940039
Aprobación y aplicación		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC	Embalaje con código EAN/UPC	8727900940046
Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118		

HID Basic BHL para HPL/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm

