



HID Basic BHL para HPL/HPI

BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados para lámparas HPL, HPI (Plus) y SON-H


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Cableado	
Tipo de conector	Tornillo
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118

Nombre completo del producto	BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118
Full EOC	872790094005300
Código de pedido	94005300
Código 12NC	913700286026
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900940053
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8727900940060

HID Basic BHL para HPL/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm

