



HID-Basic BHL HPL/HPI-hez

BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118

Impregnált elektromágneses réz/vas előtéték a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alapértelmezett) vagy 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118

Teljes terméknev	BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118
Full EOC	872790094005300
Rendelési kód	94005300
Cikkszám (12NC)	913700286026
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900940053
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900940060

HID-Basic BHL HPL/HPI-hez

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm

