



HID-Basic BHL for HPL/HPI

BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118

Impregnované elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití ve světelných zdrojích HPL, HPI (Plus) a SON-H


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V (výchozí) nebo 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118

Celý název výrobku	BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118
Full EOC	872790094007700
Objednací kód	94007700
Číslo materiálu (12NC)	913700286126
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900940077
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8727900940084

HID-Basic BHL for HPL/HPI

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

