




Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz


Ballasts double puissance cuivre/fer électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur série externe (superposé) pour lampes CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Code EOC	872790094092300
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	94092300
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700286226
Câblage		Quantité par pack	1
Type de connecteur	Vis	Code EAN – Produit/Boîte	8727900940923
Approbation et application		Conditionnement par carton	6
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Codes EAN/UPC – Boîte	8727900940930
Données du produit			
Nom du produit de la commande	BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz		

Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz	6.2 mm	65.0 mm	160.0 mm	139.0 mm	76.0 mm

