




HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki o podwójnej mocy w watach do zastosowania z zewnętrznym (nałożonym) zapłonikiem szeregowym w lampach CDO, MH, HPI (Plus) i SON

Dane produktu

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230 V (domyślne) lub 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz

Okablowanie

Rodzaj złącza	Śruba
---------------	-------

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
-------------------------	-------------------------


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz
------------------------------	-----------------------------------

Pełna nazwa produktu	BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz
Full EOC	872790094092300
Kod zamówienia	94092300
Materiał Nr (12NC)	913700286226
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900940923
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8727900940930

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm

