




HID - Basic Πολλαπλών Watt για συνδεσμολογία σειράς

BSN 150/100 K407-TS 230/240V 50Hz


Μπάλαστ διπλής ισχύος από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό σειριακό (ένθετο) αναφλεκτήρα για λαμπτήρες CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	
Τάση εισόδου	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V	Full EOC	BSN 150/100 K407-TS 230/240V 50Hz
Line Frequency	50 Hz	Κωδικός παραγγελίας	872790094068800
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Αρ. υλικού (12NC)	94068800
Καλωδίωση		Τοπικός κωδικός	913700286726
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	BSN100/150K407T
Έγκριση και Εφαρμογή		ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	1
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC	Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	8727900940688
Στοιχεία προϊόντος		ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	6
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 150/100 K407-TS 230/240V 50Hz	8727900940695	

HID - Basic Πολλαπλών Watt για συνδεσμολογία σειράς

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 150/100 K407-TS 230/240V 50Hz	6,3 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm

