




HID-Basic BSN/BMH soros, multiwatt SON/CDO/CDM/MH/ HPI-hez

BSN 150/100 K407-TS 230/240V 50Hz

CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső soros (szuperponált) gyújtóelektroddal használható impregnált elektromágneses réz/vas dupla teljesítményű előtéték


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alapértelmezett) vagy 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 150/100 K407-TS 230/240V 50Hz

Teljes terméknév	BSN 150/100 K407-TS 230/240V 50Hz
Full EOC	872790094068800
Rendelési kód	94068800
Cikkszám (12NC)	913700286726
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900940688
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8727900940695

HID-Basic BSN/BMH soros, multiwatt SON/CDO/CDM/MH/HPI-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 150/100 K407-TS 230/240V 50Hz	6,3 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm

