




HID - Basic Πολλαπλών Watt για συνδεσμολογία σειράς

BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118


Μπάλαστ διπλής ισχύος από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό σειριακό (ένθετο) αναφλεκτήρα για λαμπτήρες CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118
Τάση εισόδου	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V	Full EOC	872790094047300
Line Frequency	50 Hz	Κωδικός παραγγελίας	94047300
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Αρ. υλικού (12NC)	913700287226
Καλωδίωση		Τοπικός κωδικός	BSN50/70K407TS
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Έγκριση και Εφαρμογή		EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900940473
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC	Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Στοιχεία προϊόντος		EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900940480
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118		

HID - Basic Πολλαπλών Watt για συνδεσμολογία σειράς

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

