



# Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

## BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118


Ballasts double puissance cuivre/fer électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur série externe (superposé) pour lampes CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Nom de produit complet	BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	872790094047300
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	94047300
Câblage		Code 12NC	913700287226
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8727900940473
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8727900940480
Nom du produit de la commande	BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118		

## Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

