




HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 100/70 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-123


Impregnované elektromagnetické měděné/železné předřadníky s dvojnásobným výkonem pro použití s externím sériovým (překrývajícím) zapalovačem pro světelné zdroje CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Celý název výrobku	
Vstupní napětí	230 V (výchozí) nebo 240 V	Full EOC	872790094053400
Frekvence sítě	50 Hz	Objednací kód	94053400
Vstupní frekvence	50 Hz	Číslo materiálu (12NC)	913700287426
Prodrátování		Číslování SAP – počet v balení	1
Typ konektoru	Šroubové	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900940534
Certifikace a použití		Číslování SAP – balení v krabici	6
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC	Pouzdro – EAN/UPC	8727900940541
Označení a balení			
Objednací název produktu	BSN 100/70 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-123		

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 100/70 K407-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	123,0 mm	98,0 mm	61,0 mm
BC1-123					

