




Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

BSN 100/70 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-123


Ballasts double puissance cuivre/fer électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur série externe (superposé) pour lampes CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Code EOC	BSN 100/70 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-123 872790094053400
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	94053400
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700287426
Câblage		Quantité par pack	1
Type de connecteur	Vis	Code EAN – Produit/Boîte	8727900940534
Approbation et application		Conditionnement par carton	6
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Codes EAN/UPC – Boîte	8727900940541
Données du produit			
Nom du produit de la commande	BSN 100/70 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-123		

Ballasts Imprégnés MK4 BSN Multi-Watt pour SON/CDO

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 100/70 K407-TS 230/240V 50Hz	6.2 mm	52.0 mm	123.0 mm	98.0 mm	61.0 mm
BC1-123					

