



OccuSwitch

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

OccuSwitch er en bevægelsessensor med indbygget kontakt. Den slukker lyset i et lokale eller område, når stedet forlades og kan derfor give en energibesparelse på op til 30 %. OccuSwitch kan tænde/slukke enhver belastning på op til 6 A og styre et område på mellem 20 og 25 m². En aftagelig afbryder muliggør nem installation og montering af OccuSwitch i loftet.

Produkt data

Produktdata		EAN/UPC - Produkt/Æske	
Ordreprodukt navn	LRM1070/00 SENSr MOV DET ST	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	42
Det fulde produkt navn	LRM1070/00 Sensr Mov Det St	EAN/UPC – kasse	8711559731391
Full EOC	871155973138499		
Ordrekode	73138499		
Materialenr. (12NC)	913700327803		
SAP-tæller – antal pr. pakke	1		

Målskitse

