



OccuSwitch

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

OccuSwitch je detektor pohybu se zabudovaným vypínačem. Vypne světla v místnosti nebo v prostoru, jestliže bude prázdný, a tím ušetří až 30 % výdajů na elektřinu. Detektor OccuSwitch dokáže vypínat jakoukoliv zátěž až do 6 A a ovládat prostor od 20 do 25 m². Odpojitelný konektor napájení ze sítě umožňuje snadnou instalaci a montáž detektoru OccuSwitch do stropu. K dispozici je samostatný kabel Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci

Údaje o produktu

Označení a balení	
Objednací název produktu	LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR
Celý název výrobku	LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir
Full EOC	871155973140799
Objednací kód	73140799
Číslo materiálu (12NC)	913700327903

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559731407
Číslování SAP – balení v krabici	42
Pouzdro – EAN/UPC	8711559731414

Rozměrové výkresy

