



OccuSwitch

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

Το OccuSwitch είναι ένας ανιχνευτής κίνησης με ενσωματωμένο διακόπτη. Διαθέτει τη δυνατότητα σβήσιματος των φώτων σε ένα δωμάτιο ή χώρο όταν αυτός εκκενωθεί και, έτσι επιτυγχάνεται έως και 30% εξοικονόμηση ρεύματος. Το OccuSwitch μπορεί να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε φορτίο έως και 6 A και να ελέγξει ένα χώρο εμβαδού μεταξύ 20 και 25 m². Ένα αποσπώμενο φως τροφοδοσίας επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και τοποθέτηση του OccuSwitch στην οροφή

δεδομένα Προϊόντων

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Πλήρες όνομα προϊόντος	LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir
Full EOC	871155973140799
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LRM1080/00
Κωδικός παραγγελίας	73140799
Αρ. υλικού (12NC)	913700327903

Τοπικός κωδικός	LRM1080/00
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711559731407
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	42
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711559731414

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

