



# OccuSwitch

## LRH1070/00 Sensr Surface Box

OccuSwitch je detektor pohybu se zabudovaným vypínačem. Vypne světla v místnosti nebo v prostoru, jestliže bude prázdný, a tím ušetří až 30 % výdajů na elektřinu. Detektor OccuSwitch dokáže vypínat jakoukoliv zátěž až do 6 A a ovládat prostor od 20 do 25 m<sup>2</sup>. Odpojitelný konektor napájení ze sítě umožňuje snadnou instalaci a montáž detektoru OccuSwitch do stropu. K dispozici je samostatný kabel Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci

### Údaje o produktu

| Označení a balení        |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Objednací název produktu | LRH1070/00 SENSr SURFACE BOX |
| Celý název výrobku       | LRH1070/00 Sensr Surface Box |
| Full EOC                 | 871155973143899              |
| Objednací kód            | 73143899                     |
| Číslo materiálu (12NC)   | 913700328003                 |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Číslování SAP – počet v balení   | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711559731438 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 42            |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711559731421 |

### Rozměrové výkresy

