



# OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

## LRH1070/00 Sensr Surface Box

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

### Produkt Daten

Produkt Daten	
Bestell-Produktname	LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRH1070/00 Sensr Surface Box
Gesamt-Produktcode	871155973143899
Bestellcode	73143899
Material-Nr. (12NC)	913700328003

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559731438
Zähler - Pakete pro Außenkarton	42
EAN Umverpackung	8711559731421

# OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

## Abmessungsskizzen

