



OccuSwitch

LRH1070/00 Sensr Surface Box

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m². Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

Données du produit

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LRH1070/00 SENSr SURFACE BOX
Nom de produit complet	LRH1070/00 Sensr Surface Box
Code EOC	871155973143899
Code de commande	73143899
Code 12NC	913700328003

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559731438
Conditionnement par carton	42
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559731421

Schéma dimensionnel

